

金箔を使ったオリジナル創作

画材・美術品・装飾用

箔 材 料



～ 箔材料について～

箔打ち職人の熟練した技術によって作られた金箔・プラチナ箔・着色箔。
本格的な金箔・プラチナ箔から、簡単にお使い頂ける金箔・プラチナ箔、煌びやかな着色箔など
色々ご用意いたしました。画材・美術品・装飾用など幅広い用途にご利用ください。



箔 各種

高級感あふれる各種金箔とプラチナ箔です。ご利用しやすいように小分けにしました。
かんたん金箔・かんたんプラチナ箔以外は竹箸をお使いください。

■ 工芸・美術材料 金箔

箔を叩く際の紙に洋紙を使い、箔打ち職人が丹念に打ち上げた商品です。



- 品質・色 / 金箔四号色断切
- 寸法 / 109×109 mm
- 枚数 / 100 枚束

■ 高級縁付仕様 金箔

箔を叩く際の紙に和紙を使い、箔打ち職人が丹念に打ち上げた商品です。



- 品質・色 / 金箔四号色本縁付
- 寸法 / 109×109 mm
- 枚数 / 10 枚束

■ 最高品位 純金箔 24K

箔を叩く際の紙に洋紙を使い、純金を箔打ち職人が丹念に打ち上げた商品です。



- 品質・色 / 純金箔 24K 断切
- 寸法 / 109×109 mm
- 枚数 / 10 枚束

■ プラチナ箔

箔を叩く際の紙に洋紙を使い、プラチナを箔打ち職人が丹念に打ち上げた商品です。



- 品質・色 / 白金箔断切
- 寸法 / 112×112 mm
- 枚数 / 10 枚束

■ かんたん金箔

金箔を透明フィルムに静電気で接着した商品です。



- 品質・色 / 金箔四号色断切
- 寸法 / 109×109 mm
- 枚数 / 1 枚入

■ かんたんプラチナ箔

プラチナ箔を透明フィルムに静電気で接着した商品です。



- 品質・色 / 白金箔断切
- 寸法 / 112×112 mm
- 枚数 / 1 枚入

※ 長期間保管される場合は、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。

切廻し

桐箱入・和紙袋入・ケース入・ビン入・ふりかけタイプ
などご使用目的にあったタイプをお選び頂けます。
部分的に金箔を使用したいときにご利用ください。
ふりかけタイプ以外は竹箸をお使いください。

■ 桐箱入

湿気に強い桐箱入りです。金箔を使い終わった後は小物入れとしてもお使い頂けます。



桐箱入

- 容量 / 約 0.08g 桐箱入 竹箸付
- サイズ / 62×97×36 mm




焼桐箱入

- 容量 / 約 0.08g 焼桐箱入 竹箸付
- サイズ / 62×97×36 mm

■ ふりかけタイプ

竹箸がなくてもお使い頂けるふりかけタイプです。



ふりかけ きらら

- 容量 / 約 0.05g
- サイズ / φ26×97 mm



※ 使用例

■ 和紙袋入

業務用の和紙袋入りです。パッケージを簡素化したお徳用です。



和紙袋入

- 業務用和紙袋入
- 容量・サイズなどオーダーにお応え致します。

寿金箔 (大)



- 容量 / 約 0.2g
- サイズ / φ67×70 mm

寿金箔 (小)



- 容量 / 約 0.2g
- サイズ / φ45×80 mm

■ ケース入

一般タイプと、ご使用に便利なミニ竹箸付きをご用意いたしました。



ケース入 (大)

- 容量 / 約 0.12g
- サイズ / 88×58×20 mm



ケース入 (小)

- 容量 / 約 0.04g
- サイズ / 68×47×20 mm



ミニ竹箸付

- 容量 / 約 0.08g
- サイズ / 88×58×20 mm

※ 長期間保管される場合は、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。

着色箔

銀箔をベースに特殊な染色を施した金属箔を細かくしたもので、日本のみで作られている特徴的な箔です。バリエーション豊かな色合いを表現したいときにご利用ください。

■ 高砂箔切廻しピン入 全8色

純銀箔に樹脂と染料で特殊加工した着色箔です。



- 容量 / 0.25g
- 切廻しサイズ / フワ
- 色種類 / 青貝・藍色・濃朱色・黒色
青色・茶色・淡紫色・銀色

■ サングレード箔パウダー 全20色

純銀箔に特殊な染料加工を施し粉末状にしたものです。



- 容量 / 0.7g
- 色種類 / 真珠色・象牙色・純金色・檸檬色・朱色・緋色・赤色
薔薇色・桜色・藤色・江戸紫・瑠璃色・藍色・水色・
灰青色・若草色・青竹色・黒緑色・茶色・黒色

箔貼材料

金箔を貼る際の各種専用材料です。

■ 竹箸

金箔をつかむ際、切廻しをつまむ際に使う専用の箸です。金箔・切廻しを扱いやすいのが特徴です。



- 竹箸 (大)
- サイズ / 170 mm
- 竹箸 (小)
- サイズ / 80 mm

■ 刷毛

金箔・切廻しを貼るための接着剤を塗るための道具です。面積に応じて使い分けてください。



- 刷毛 (大)
- サイズ / 190×32 mm
- 刷毛 (小)
- サイズ / 182×17 mm

■ 接着剤

①金箔を貼るための専用接着剤です。ベンジン・ホワイトガソリン・ラッカーシンナーなどの薄め液で約10～15倍に薄め、よく希釈してください。

- ②刷毛で接着剤を塗ります。
- ③約10～15分待ち粘りが出たらペーパータオルや乾いた布で拭き上げます。
- ④箔を置きます。
- ⑤しばらく待ち真綿などで箔を押さえます。
- ⑥不要な部分の箔をそっと払います。
- ⑦2～3日待ち金箔保護剤を塗布し完成です。

※開栓後は冷蔵庫で保存して下さい。

金箔接着剤



- 金箔接着剤
- 「ハクがつく」
- 容量 / 10g

■ 金箔保護剤

①金箔の表面を保護するための専用保護剤です。原液のまま使用します。

- ②金箔の表面がよく乾燥してから塗布してください。
- ③乾いた柔らかい布、又は刷毛で金箔の表面に優しく塗り広げるように拭き上げます。
- ④風通しがよい場所に置き、乾燥させたら完成です。

※粘度が高く使いにくい場合は、燃料用アルコールで希釈してお使いください。

金箔保護剤



- 金箔保護剤
- 「New AT」
- 容量 / 50cc

※ 長期間保管される場合は、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。